

Garant

**Kezelőszер, folyékony, 5 l acél, rozsdamentes acél, Magas fényű polírozás,
Típus: SHINY/2**



Rendelési adatok

Rendelés száma	501655 SHINY/2
GTIN	4067263139577
Árucikk kategória	58F

Leírás

Kivitel:

Adalékokat (folyékony kezelőszereket) nedves megmunkálásánál adnak a vibrációs koptatóba. Ezek **erősítik a csiszolási teljesítményt** és **megtisztítják a munkadarabokat** és a **csiszolótesteket**.

Korrózióvédelemmel minden vassfémhez.

Felhasználás:

Az adalékot csak a megadott mennyiségben adja a víztartályban lévő vízhez. A vibrációs koptatóhoz mellékelt mérőedény megkönnyíti a helyes adagolást.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Alkalmas	Acél, nemesacél - magasfényűre polírozás
Sorozat	GMT

Veszélyes anyag jelölés	GHS05: Maró hatású
Adagolás	5 - 7 %
pH-érték	7,6 %
Tartalom	5 l
Terméknév attribútum	Magas fényű polírozás
Termék fajtája	Kezelőszer

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	feltételesen alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Keményfém (HM)	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		