

Garant**NC központozó, 142°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	210405 20
GTIN	4045197607751
Árucikk kategória	21M

Műszaki leírás

Forgácsoló fej Ø D	20 mm
Fejhossz l	25 mm
Előtolás f acélban < 900 N/mm ²	0,8 mm/ford,
Befogó mérete	20 mm
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Típus	N
Vágóélek száma Z	2
Csúcsszög	142 fok
Szár	GARANT TopCut
belső hűtés	nem
Termék fajtája	Forgácsoló betét központfúráshoz és központozáshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Tartozék

Szerelőkulcs Típus 16X5	219987 16X5
Feltűzhető adapter nyomatékculcshoz Típus 16X5	219986 16X5