

Garant**QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Árucikk kategória	21U

Leírás**Felhasználás:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantyús rögzítést.**

Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DCLNR/L 2525M12

Hozzávaló váltólapka: CN.. 1204..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 150 mm

Alátétlapka: 259031 3

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Kallantyú	259038 7
Csavar alátétlapkához	259025 4
Működő szélesség L ₄	32 mm
Alátétlapka	259031 3
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525M12
Lapkaméret	12 mm

Szárméret	25 mm
Fejhossz L ₁	32 mm
Teljes hossz L	150 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm Típus 11	259038 11
Szorítóköröm Típus 7	259038 7
Szorítóköröm	259531
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka	259201
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Csavar alátétlapkához	259171
Alátétlapka Típus 3	259031 3
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm	259351