

**Garant****Leélező marófej 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210390 20
GTIN	4045197523549
Árucikk kategória	21M

**Műszaki leírás**

Fejhossz l	25 mm
Élhossz L <sub>2</sub>	14,1 mm
Vágóél Ø D	20 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub> acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	8 mm
Sarokletörés szöge	45 fok
Befogó mérete	20 mm
Előtolás f <sub>z</sub> acélban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub> teli horonynál	10
Teljes hossz L	47,2 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	TopCut
Minőség	HB730
Szerszámanyag	VHM
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90
Szabvány	Gyári szabvány

Típus	N
Fogásvételi irány	vízszintesen
belső hűtés	nem
Szárkivitel	GARANT TopCut
Termék fajtája	Becsavarozható maró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	50 m/min	H
Acél < 60 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	80 m/min	S
GG(G)	alkalmas	160 m/min	K
Olaj	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Tartozék

Szerelőkulcs Típus 16X5	219987 16X5
Feltűzhető adapter nyomatékkulcshoz Típus 16X5	219986 16X5

