

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 50/12mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250036 50/12 |
| GTIN | 4045197654366 |
| Árucikk kategória | 21T |

Leírás

Kivitel:

PCLNR 95° furatkések CN. váltólapkákhoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|----------------|
| Könyökemelő csavar | 259018 2 |
| Kés ISO kódja | A50U PCLNR/L12 |
| Legkisebb előfúrási Ø D _{min} | 63 mm |
| Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. |
| Lapkaméret | 12 mm |
| Rugós csap készlet | 259047 2 |
| Középtolódás L ₃ | 35 mm |
| Alátétlapka | 259031 2 |
| Rugó készlet | 259044 2 |
| Könyökemelő | 259015 2 |
| Teljes hossz L | 350 mm |
| Befogási magasság L ₂ | 48 mm |
| Beállítási szög κ | 95 fok |
| Szár Ø D _s | 50 mm |

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Szabvány | DIN 8024 |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Belső kiesztergálási mélység max. | 3xD |
| belső hűtés | igen |
| Felhasználás | Belső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Furatkés |

Tartozék

| | |
|---|------------|
| Rugó készlet10 darabos Típus 2 | 259044 2 |
| Könyökemelő Típus 2 | 259015 2 |
| Rugós csap készlet10 darabos Típus 2 | 259047 2 |
| Könyökemelő csavar Típus 2 | 259018 2 |
| Alátétlapka Típus 2 | 259031 2 |
| PrecisionBit hatszöghöz, 1/4 col E 6,3 Hatszög 2 mm | 674242 2 |
| Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659957 500 |