

**Garant****VHM dörzsárfej HPC H7 acél Zsákfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239725 25
GTIN	4045197575951
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

**Rendszer körfutása  $\leq 5 \mu\text{m}$  (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.**

Rövid éllel és egyenes horonnyal.

**Felhasználás:****Zsákfuratokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

**Figyelem:**

**Teljes hasznos hossz** =  $L_1$  (239740 / 239745 sz. befogó) +  $l$  (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékkulcshoz 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 16 mm

Élhossz  $l_1$ : 14 mm

Fejhossz  $l$ : 26 mm

Vágóélek száma Z: 8

Előtolás f acélban  $< 1100 \text{ N/mm}^2$ : 1,4 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Névleges Ø D	25 mm
Vágóélek száma Z	8
Befogó mérete	16 mm

Fejhossz l	26 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm <sup>2</sup>	1,4 mm/ford,
Élhossz l <sub>1</sub>	14 mm
Kulcsnyílás	13 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	zsák- és átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
GG	alkalmas	80 m/min	K
GGG	alkalmas	60 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		