

**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 4×D, Ø DC: 14mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236601 14
GTIN	4047109223073
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Furattűrés: $\varnothing D - 0,1 / + 0,3$

Felhasználás:

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

2×D és 3×D kivitel ABS[®]-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak
PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	239652 5IP1 (0,38 Nm)
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 040204 10-...
Hasznos hossz L_1	56 mm
Vágóélek száma Z	1

Szárhossz L _s	50 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	14
Kinyúlási hossz L _A	69 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	4×D
Szár	ISO 9766
Fúrési felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrési felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrési felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrési felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 5IP	674252 5IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 0,38 Nm	211750 0,38
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 5IP1	239652 5IP1