

**Garant****VHM dörzsárfej HPC H7 INOX Átmenőfurat, TiAlN, Névleges Ø D: 11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	239730 11
GTIN	4045197575982
Árucikk kategória	23A

**Leírás****Kivitel:**

Cserélhető fejes dörzsár rendszer **IT7 tűrésre készre köszörülve**. A felhasználáshoz illeszkedő élgeometria.

**Rendszer körfutása  $\leq 5 \mu\text{m}$  (fejre és a tartóra vonatkoztatva) összeszerelt állapotban.**

Rövid éllel és balspirállal.

**Felhasználás:****Átmenő furatokhoz.**

HPC / HSC dörzsárazáshoz.

**Figyelem:**

**Teljes hasznos hossz** =  $L_1$  (239740 / 239745 sz. befogó) +  $l$  (239710 - 239720 sz. cserélhető fej).

Hozzávaló szorítókulcs 219987 sz. Fej nyomatékulcsához 219986 sz.

További méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

Befogó mérete: 10 mm

Élhossz  $l_1$ : 10 mm

Fejhossz  $l$ : 20 mm

Vágóélek száma Z: 6

Előtolás f INOX-ban  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,2 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Befogó mérete	10 mm
Élhossz $l_1$	10 mm
Előtolás f INOX-ban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/ford,

Fejhossz l	20 mm
Névleges Ø D	11 mm
Vágóélek száma Z	6
Kulcsnyílás	8 mm
Sorozat	TopCut
Bevonat	TiAlN
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Furattűrés	H7
Felhasználás furattípusnál	átmenő furatnál
Forgácsolási stratégia	HPC
belső hűtés	igen
Semi-Standard	igen
Hozzávaló befogó	GARANT TopCut
Termék fajtája	Forgácsoló betét dörzsárazáshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	M
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		