

Garant**CN.G 120404, Minőség: HB7215**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250156 HB7215
GTIN	4045197661043
Árucikk kategória	21G

Leírás

CN.G 120404 HB7215 Minőség: HB7215
Forgácstörő: GM
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 1 - 5 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 180 - 300 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	K
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	180 - 300 m/min
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Forgácstörő	GM

Minőség	HB7215
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz