


**CNMG 120404, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120404 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,2 - 1 mm
Fő felhasználás	Ti
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	MQ
Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	folyamatos

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz