

Garant**VHM hengeres befogó, rövid, Hengeres szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210561 16
GTIN	4045197558053
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). **Tűrés = h6.**

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.

Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Szár Ø D_5 h6	16 mm
Hasznos hossz L_1	85 mm
Külső Ø d_1	15,8 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	16 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	15 Nm
Teljes hossz L	135 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Hengeres szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

