


**CNMG 120408, Minőség: KW10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 KW10
GTIN	4960664220786
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 KW10 Minőség: KW10
Forgácstörő: AH
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 400 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 400 m/min
Fő felhasználás	N
Forgácstörő	AH
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm

Minőség	KW10
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz