

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E Form E, gőzölt, M: M3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	135815 M3
GTIN	4069515001335
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró. Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély** menetek esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb **vanádium tartalommal** a jobb **kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, elkerülhetőek az élrátét képződések. **Form E** (1,5 – 2 menet elővágás).

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	2,7 mm
Forgácshornyok száma	2
Menetméret	M3
Vágóélek száma Z	2
Menetmélység	9 mm
Szabvány	DIN 371
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menet Ø	3 mm
Szár Ø D _s	3,5 mm
Teljes hossz L	56 mm
Menetfajta	M

Adatlap

Magfurat Ø	2,5 mm
Menetemelkedés	0,5 mm
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	E
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		

Nedvesen maximum

alkalmas