

Garant**Kúpos befogó, SK 40, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210577 10
GTIN	4045197557902
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	61 mm
Külső Ø d_1	9,8 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	10 mm
Hasznos hossz L_1	42 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	5 Nm
Befogó mérete	40 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	SK 40
belső hűtés	igen

Termék fajtája

Becsavarozható maró befogó