

**CNMG 120408, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMG 120408 SW05 Minőség: SW05
Forgácstörő: MU
Fogásmélység a_p : 0,5 - 3 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,35 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 50 - 140 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	Ti
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fogásmélység a_p	0,5 - 3 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	50 - 140 m/min
Forgácstörő	MU
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,1 - 0,35 mm/ford,

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámananyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz