

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:  
20/2Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215565 20/2L
GTIN	4045197409034
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	30 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	18 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	160 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm

Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarkási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	14,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	37 mm
Interpolációs marás $a_p$	1,7 mm
Ferde bemarkási szög $\alpha_{\max}$	1,19 fok
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	17 mm
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826