

Garant**VHM hengeres befogó, hosszú, Hengeres szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210562 25
GTIN	4045197558046
Árucikk kategória	21Z

Leírás**Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága $\leq 10 \mu\text{m}$** a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Befogófelület nélkül (HSC megmunkáláshoz). **Tűrés = h6.**

Figyelem:

Maximális marásmélység = $L_1 + l$; l = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

Műszaki leírás

Külső Ø d_1	24,8 mm
Szár Ø D_5 h6	32 mm
Hasznos hossz L_1	124 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	25 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	35 Nm
Teljes hossz L	190 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Hengeres szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

