

**CNMG 120408, Minőség: SP0819****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Árucikk kategória	28A

**Leírás**

CNMG 120408 SP0819 Minőség: SP0819

Forgácstörő: 4E

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 5,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 30 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 150 - 320 m/min

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás	S
Forgácstörő	4E
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Mellékfelhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	30 - 120 m/min
Fogásmélység $a_p$	1 - 5,5 mm

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,15 - 0,55 mm/ford,
Minőség	SP0819
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120408
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz