

**Garant****Kúpos befogó belső hűtéssel, Weldon szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210567 20
GTIN	4045197557827
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomatékkulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Forgácsoló fej Ø-höz, D	20 mm
Hasznos hossz $L_1$	72 mm
Külső Ø $d_1$	19,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	25 Nm
Teljes hossz L	130 mm
Szár Ø $D_s$	25 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Weldon szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

