

**Garant****VHM kúpos befogó, rövid, Hengeres szár, Forgácsoló fej Ø-höz, D: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	210569 10
GTIN	4045197557858
Árucikk kategória	21Z

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós köszörülésű befogók a GARANT TopCut betétekhez. A **rendszer körfutási pontossága  $\leq 10 \mu\text{m}$**  a kúpos és sík felfekvésnek köszönhetően.

Befogófelület nélkül (HSC megmunkálásához). **Tűrés = h6.**

**Figyelem:**

**Maximális marásmélység** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = Lásd a felcsavarozható fejek méretét: 210050 – 210410 sz.  
Szorítókulcs = 219987 sz.

Fej nyomaték kulcshoz = 219986 sz.

Nagy szerszám kinyúlási hossz esetén csökkentse a technológiai adatokat.

**Műszaki leírás**

Hasznos hossz $L_1$	48 mm
Szár Ø $D_s$ h6	16 mm
Forgácsoló fej Ø-höz, D	10 mm
Külső Ø $d_1$	9,8 mm
Ajánlott meghúzási nyomaték	5 Nm
Teljes hossz L	100 mm
Sorozat	TopCut
Befogó	Hengeres szár
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Becsavarozható maró befogó

