

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, Ø D / élek száma Z:
24,7/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215570 24,7/4
GTIN	4045197409225
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó menet M	M12
Vágóél Ø D _c	24,7 mm
Ø D ₂	20,7 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm

Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	47,4 mm
Interpolációs marás a_p	1,9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	46,4 mm
Ferde bebarási szög α_{max}	0,9 fok
Ferde bebarási hossz L az α_{max} -hoz	19,2 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	sarokmarás
Marási felhasználási	Ferde bebarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2