

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró, balmenet HSS-E 6H, gőzölt, M-LH: M4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	132802 M4
GTIN	4069515001915
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

GARANT Vap Tap univerzális menetfúró - a balmenet folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély menetek** esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádiumtartalommal a jobb **kopásállóság** érdekében. **Gőzölt felület**, elkerülhetőek az élrátét képződések.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög □	3,4 mm
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	4,5 mm
Teljes hossz L	63 mm
Menet Ø	4 mm
Menetfajta	M-LH
Menetmélység	12 mm
Menetemelkedés	0,7 mm
Magfurat Ø	3,3 mm
Forgácshoronyok száma	3
Szerszámanyag	HSS E

Tűrési osztály	ISO 2 6H
Menetméret	M4
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	B
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D átmenő furatnál
Vágásirány	balos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

