

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90°, furattal, Ø D / Zeff: 40/5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215579 40/5
GTIN	4045197455321
Árucikk kategória	210

## Leírás

### Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenlőtlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

### Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

### Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

### **Ne használja ferde üregmaráshoz és mélyre fúráshoz!**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

## Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	20 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..

Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	50 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Effektív élek száma $Z_{eff}$	5
Felfogó furat $\varnothing$	16 mm
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	10
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP