

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90°, Weldon szár, Ø D / Zeff: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215577 25/3
GTIN	4045197455284
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell. A **211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ** nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Ne használja ferde üregmaráshoz és mélységre fúráshoz!

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Műszaki leírás

Szár Ø D _s h ₆	25 mm
Effektív élek száma Z _{eff}	3
Maximális fogásmélység a _{p,max}	30 mm
Teljes hossz L _{ges}	101 mm
Kinyúlási hossz L ₁	45 mm

Vágóél Ø D _c	25 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..
Sorozat	Softcut®
Váltólapkák száma	9
Szárkivitel	Weldon szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2