

Garant**GARANT Vap Tap gépi menetfúró HSS-E, gőzölt, MF: 28X1,5****Rendelési adatok**

Rendelés száma	137110 28X1,5
GTIN	4069515002745
Árucikk kategória	13V

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztosan használható az **anyagok széles körében**. Optimalizált **nyak- és horonyhossz** a **jobb forgácselvezetés** érdekében **mély** menetek esetén. Nagy teljesítményű **HSS-E szerszámanyag** nagyobb vanádium tartalommal a jobb **kopásállóság érdekében**. **Gőzölt felület**, kisebb élrátét-képződés.

Műszaki leírás

Menetmélység	84 mm
Szabvány	DIN 374
Szár négyszög □	16 mm
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	1,5 mm
Menetfajta	MF
Tűrés osztály	ISO 2 6H
Szár Ø D _s	20 mm
Menet Ø	28 mm
Forgácshoronyok száma	4
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	26,5 mm

Adatlap

Menetméret	M26×1,5
Bevonat	gőzölt
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Spirálszög	40 fok
Szár	Hengeres szár, h9
Belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 3×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró dinamikus megmunkáláshoz
Színes gyűrű	zöld
Sorozat	Vap Tap
Termék fajtája	Menetfúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	18 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	13 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	18 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	15 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	6 m/min	M
CuZn	feltételesen alkalmas	15 m/min	N
Uni	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

