

Garant**GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 63/9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215575 63/9
GTIN	4045197409393
Árucikk kategória	210

Leírás**Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erő geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

Figyelem:

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Teljes hossz L _{ges}	50 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..

Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóél $\varnothing D_c$	63 mm
Felfogó furat \varnothing	27 mm
Vágóélek száma Z	9
Ferde bemarkási szög α_{max}	0,3 fok
Interpolációs marás a_p	1,7 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	57,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	123 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	124 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	60 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarkás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP