

**Garant****GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, furattal, Ø D / élek száma Z: 40/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215575 40/6
GTIN	4045197409355
Árucikk kategória	210

**Leírás****Kivitel:**

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók **új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.**

**Felhasználás:**

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219826 sz. (8IP; 2,2 Nm).

**Figyelem:**

2 mm-nél nagyobb rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

A **211750 sz. 2,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Felfogó furat Ø	16 mm
Hozzávaló váltólapka	AP.. 1335..

Vágóél $\varnothing D_c$	40 mm
Teljes hossz $L_{ges}$	40 mm
Váltólapka csavar készlet	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Vágóélek száma Z	6
Ferde bemarási szög $\alpha_{max}$	0,5 fok
Interpolációs marás $a_p$	1,8 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	34,5 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	77 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	78 mm
Sorozat	Softcut®
$\varnothing D_3$	37 mm
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Sarokmarás
Marási felhasználási	Körmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	MTC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 2,2 Nm	211750 2,2
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Váltólapka csavar készlet 10 darabos	219826