



HELI3MILL sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/3mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	226480 25/3
GTIN	7291075313901
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	46,4 mm
Vágóélek száma Z	3
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Sorozat	HELI3MILL
$\varnothing D_3$	21 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{\max} -hoz	159,9 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	49 mm
Interpolációs marás a_p	3,4 mm

Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Ferde bemarási szög α_{max}	2,9 fok
Gyártó jelölése	HM390 ETP D25-3-C25-10
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 1	229695 1
---	----------