

**CNMG 120404, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Árucikk kategória	28A

**Leírás**

CNMG 120404 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 3J

Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 4 mm

Előtolás  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 120 - 300 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 40 - 110 m/min

**Műszaki leírás**

Fogásmélység $a_p$	1 - 4 mm
Forgácstörő	3J
Mellékfelhasználás	S
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás $f$	0,15 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	40 - 110 m/min

Fő felhasználás	M
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	120 - 300 m/min
Minőség	SP4019
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMG 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz