



## LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 20/3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221100 20/3
GTIN	7291075392753
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

### Műszaki leírás

Szár Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	20 mm
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	32,6 mm
Beállítási szög κ	17 fok
belső hűtés	igen
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	0,8 mm
Vágóélek száma Z	3
Interpolációs marás Ø D <sub>max</sub>	39 mm

Sorozat	LOGIQ4FEED
Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	2,7 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	19,08 mm
$\varnothing D_3$	12,6 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	140 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED20-3-050-C20-04
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------