

**HELI3MILL sarokmaró, furattal, Ø DC / vágóélek száma Z: 63/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226490 63/5
GTIN	7291075313314
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 2** sz. (IP20; 9,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	121 mm
Sorozat	HELI3MILL
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Hozzávaló váltólapka	TD..1505..
Ø D <sub>3</sub>	58,6 mm
Vágóélek száma Z	5

Ferde bemarási szög $\alpha_{\max}$	1,2 fok
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	625,39 mm
Interpolációs marás $a_p$	3,8 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	125 mm
Felfogó furat $\varnothing$	22 mm
Teljes hossz $L_{\text{ges}}$	45 mm
Gyártó jelölése	HM390 FTD D063-5-22-15
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög $\kappa$	90 fok
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 10 darabos Típus 2	229696 2
--	----------