



## LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 16/2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	221101 16/2
GTIN	7291075392746
Árucikk kategória	19D

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

#### Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

### Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Interpolációs marás Ø D <sub>min</sub>	24,6 mm
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	110 mm
Szár Ø D <sub>s</sub> h6	20 mm
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	17 fok
Ø D <sub>3</sub>	8,6 mm
Interpolációs marás a <sub>p</sub>	0,8 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	16 mm
Ferde bemarási szög α <sub>max</sub>	4,3 fok

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	31 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Kinyúlási hossz $L_1$	50 mm
Vágóélek száma Z	2
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{\max}$ -hoz	11,97 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED16-2-050-W20-04
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 2	229695 2
--	----------