

**NEODO sík- / sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225750 25/3
GTIN	7291075481617
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélnel köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Kinyúlási hossz $L_1$	35 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	5 mm
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Vágóélek száma Z	3
Sorozat	NEODO
Teljes hossz $L_{ges}$	120 mm
Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Gyártó jelölése	S890 ESZ D25-3-C25-R08
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	229696 3
---	----------