



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, Weldon szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 20/3



Rendelési adatok

Rendelés száma	221101 20/3
GTIN	7291075392760
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékéllal rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Ferde bemarási hossz L az α_{\max} -hoz	19,08 mm
Szár Ø D _s h6	20 mm
Ferde bemarási szög α_{\max}	2,7 fok
Ø D ₃	12,6 mm
Interpolációs marás a _p	0,8 mm
Vágóél Ø D _c	25 mm
belső hűtés	igen
Sorozat	LOGIQ4FEED
Kinyúlási hossz L ₁	60 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	39 mm
Vágóélek száma Z	3
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Beállítási szög κ	17 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\min}$	32,6 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED20-3-060-W20-04
Szárkivitel	Weldon szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

Tartozék

Váltólapka csavar készlet5 darabos Típus 2	229695 2
--	----------