

**NEODO sík- / sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225750 32/4
GTIN	7291075481624
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú marórendszer síkmaráshoz és a 90°-os vállak marásához. Különösen acél és öntöttvas anyagok nagyolásához és elősimításához. Kedvező költségű a váltólapkánként 8 vágóélek köszönhetően. Rendkívül stabil váltólapka beágyazás a fecskefarok alakú lapkafészekben.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229696 3** sz. (IP9; 2,0 Nm).

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub> h6	32 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Sorozat	NEODO
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	45 mm
Hozzávaló váltólapka	SZ.U0804..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	130 mm
Vágóélek száma Z	4
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	5 mm
Gyártó jelölése	S890 ESZ D32-4-C32-R08
Szárkivitel	Hengeres szár

Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos Típus 3	229696 3
---	----------