

 KOMET**KOMET KUB Pentron® váltólapkás telibefúró Hengeres szár, 5×D, Ø DC: 46mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	236602 46
GTIN	4047109208155
Árucikk kategória	24P

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális teljesítmény és élettartam az optimális alapszerszám szilárdságnak és a speciális felületkezelésnek köszönhetően.**
- **Legjobb méretpontosság a legnehezebb fúrási körülmények között.**
- **Alacsonyabb költségű raktárkezelés az azonos külső és belső váltólapkáknak köszönhetően.**
- **Eltolt tengelyű fúrás $V_{max} = 0,25$ mm-ig lehetséges. A kiállítással elérhető legnagyobb $\varnothing = D + 0,5$ mm.**

Furattűrés: $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

Felhasználás:

- **Rendkívüli megmunkálási helyzetekben.**

A 236605 – 236610 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavarral (váltólapkák nélkül).

Ajánlás:

Megfúráskor csökkentse az előtolást 70%-ra.

Figyelem:

PSC száras kivitel külön ajánlatkérésre szállítható.

2×D és 3×D kivitel ABS®-szel, valamint col méretek külön ajánlatkérésre szállíthatóak

Műszaki leírás

Szár $\varnothing D_s$	40 mm
Váltólapka ISO kód	SOGX 130508 46-...
Hasznos hossz L_1	230 mm

Váltólapka csavar készlet	239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z	1
Szárhossz L _s	68 mm
Sorozat	KUB Pentron®
Névleges Ø D	46
Coll Ø	1 13/16 coll
Kinyúlási hossz L _A	261 mm
Váltólapkás fúró furatmélység max.	5×D
Szár	ISO 9766
Fúrási felhasználás	Központfúrás korlátozottan
Fúrási felhasználás	Íves korlátozottan
Fúrási felhasználás	Keresztfúrás korlátozottan
Fúrási felhasználás	Köteg fúrása korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde kilépés korlátozottan
Fúrási felhasználás	Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Váltólapkás fúró

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® szorítócsavar készlet 10 darabos Profil 20IP	239652 20IP
8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600

