

**Garant****Forgócsúcs 60°, Morse kúp: 2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 320649 2      |
| GTIN              | 4069515008310 |
| Árucikk kategória | 31Z           |

**Leírás****Kivitel:**

- Könnyű kivitel karcsú házzal.
- Precíz gördülőcsapágyak a nagy körfutási pontosság érdekében.
- Karbantartásmentes a tartós kenés miatt.
- A speciális tömítés megakadályozza a szennyeződés és a hűtőfolyadék behatolását.
- MK szár edzett és köszörült.

**Meghosszabbított csúccsal**, csúcsszög 60° / 30°.

Extrém karcsú, hengeres csúcsgeometria a maximális hozzáférhetőség érdekében sík felületnél.

**Leírás:**

A központosító csúcs esztergagépeknél főként a hosszú és karcsú munkadarabok megtámasztására szolgál, mert egyébként ezeknél előfordulhat annak a veszélye, hogy a fennálló erők miatt meghajlás vagy csapódás fordul elő.

A központosító csúcs rögzítése Morse-kúppal történik. A munkadarab rögzül a befogóban és egy központfúróval egy süllyesztés készül. Az átfogatás után ezt követően a központosító csúcs kerül behelyezésre.

**Felhasználás:**

Főleg kicsi és nagyon kicsi alkatrészek kis és nagy esztergagépeken történő megmunkálására. Különösen alkalmas még kisebb külső menetek előállítására is közvetlenül a sík oldalon (hely a menetkészítő számára). Lehetővé teszi a belső (süllyesztett) központosítókön való befogatást.

**Műszaki leírás**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Munkadarab tömeghez | 130 kg |
| Csúcs hossza C      | 29 mm  |
| Hasznos hossz B     | 73 mm  |

## Adatlap

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Legkisebb hegy Ø 60° A1 | 6 mm               |
| Hegy hossza C1          | 12 mm              |
| Termék fajtája          | Központosító csúcs |