

Garant**Forgócsúcs nyomáskijelzővel és meghosszabbított csúccsal, Morse kúp: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	321780 3
GTIN	4069515008396
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

- **A beállítandó nyomás (befogóerő) kN-ban közvetlenül leolvasható a manométeren.**
- **Rövid, stabil kivitel hosszan megvezetett tengellyel. Edzett és finoman köszörült szerszám.**
- **Precíziós csapágyazás a nagy axiális terhelés és körfutási pontosság érdekében.**
- **Speciális tömítéssel a szennyeződés és a hűtőfolyadék ellen, a tartós kenés miatt karbantartásmentes.**
- **Hosszkiegyezlítés rugós csomaggal.**

Meghosszabbított csúccsal, csúcshög 60° / 30°.

Felhasználás:

Mindenhol, **ahol a befogó nyomást bizonyos határok között kell tartani**, hogy a munkadarab ne deformálódjon, de elegendő nyomással biztonságosan befogható legyen.

- **A 327400 – 327403, 327455 – 327465 sz. homlokmenesztők ellencsúcsaként, mivel a menesztőket mindig be kell nyomni a munkadarabba.**
- **Olyan munkadaraboknál, amelyek a nagy forgácsolási hő következtében erősen tágulnak.**
- **Hosszú, karcsú munkadarabok befogására, a kihajlás megakadályozása érdekében.**
- **Nehéz munkadarabok befogására, amelyknél a támasztó erőt ellenőrizni kell.**

Műszaki leírás

Maximális axiális befogóerő	650 daN
Maximális körfutáshiba	0,01 mm
Csúcs hossza C	43 mm

Adatlap

Hasznos hossz B	124 mm
Legnagyobb csúcs Ø 60° A	12 mm
Munkadarab tömeghez	300 kg
Ház Ø D	66 mm
Legnagyobb csúcs Ø 30° A	28 mm
Morse kúp	MK3
Rugóút	2 mm
Termék fajtája	Központosító csúcs