

**LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/4****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Árucikk kategória	19D

**Leírás****Kivitel:**

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemenés esetén.

**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz $L_{ges}$	30 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	42,6 mm
Felfogó menet M	M12
Vágóélek száma Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Ferde bemenési szög $\alpha_{max}$	1,8 fok
Sorozat	LOGIQ4FEED
Vágóél $\varnothing D_c$	25 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	49 mm

Interpolációs marás $a_p$	0,8 mm
Ferde bemarási hossz L az $\alpha_{max}$ -hoz	28,64 mm
belső hűtés	igen
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Gyártó jelölése	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------