



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D _{min}	56,6 mm
Ferde bemarási szög α _{max}	1,2 fok
Sorozat	LOGIQ4FEED
Vágóélek száma Z	5
Vágóél Ø D _c	32 mm
Teljes hossz L _{ges}	35 mm
Interpolációs marás Ø D _{max}	63 mm
Ferde bemarási hossz L az α _{max} -hoz	42,97 mm
Ø D ₃	24,6 mm

belső hűtés	igen
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Felfogó menet M	M16
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Gyártó jelölése	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------