

**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L₂ = 10 mm, Ø D_{min}: 3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	240110 3
GTIN	4047109071018
Árucikk kategória	24S

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

Műszaki leírás

Maximális beszúrási mélység t_{max}	0,7 mm
f	1,25 mm
Hozzávaló készsár 240100 sz.	12/4; 16/4
Rádiusz R	0,1 mm
a	2,7 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	3 mm
Szár Ø d	4 mm
Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,2 mm
Előtolás f acélban < 500 N/mm ²	0,02 mm/ford,
Hasznos hossz	10 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 10 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	180 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	180 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	160 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	S
GG(G)	alkalmas	55 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/4 mm

240100 12/4