



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 35/5



Rendelési adatok

Rendelés száma	221104 35/5
GTIN	7291075393330
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemenés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás Ø D_{min}	62,6 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	46,87 mm
Hozzávaló váltólapka	XNMU040310..
Vágóélek száma Z	5
Ferde bemarkási szög α_{max}	1,1 fok
Interpolációs marás a_p	0,8 mm
Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Vágóél Ø D_c	32 mm
belső hűtés	igen

Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	69 mm
Sorozat	LOGIQ4FEED
Felfogó menet M	M16
$\varnothing D_3$	27,6 mm
Gyártó jelölése	FFX4 ED35/1.38-5-M16-04
Szárkivitel	menettel
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Másolómarók

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2	229695 2
---	----------