



LOGIQ4FEED nagy előtolású maró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 42/6



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 221104 42/6 |
| GTIN | 7291075393347 |
| Árucikk kategória | 19D |

Leírás

Kivitel:

Innovatív, nagy előtolású marórendszer a hatékony nagyoló megmunkáláshoz - különösen mély üregek megmunkálásához, pl. a szerszám- és formagyártás, valamint a repülőgépipar területén. A váltólapka egy mellékével rendelkezik, amely nagyobb forgácsolási teljesítményt garantál ferde bemerülés esetén.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 2** sz. (TX7; 0,9 Nm).

Műszaki leírás

| | |
|---|------------|
| Teljes hossz L_{ges} | 40 mm |
| Vágóél Ø D_c | 42 mm |
| Interpolációs marás a_p | 0,8 mm |
| Felfogó menet M | M16 |
| Sorozat | LOGIQ4FEED |
| Interpolációs marás Ø D_{max} | 83 mm |
| Ø D_3 | 34,6 mm |
| Interpolációs marás Ø D_{min} | 76,6 mm |
| Ferde bemarási hossz L az α_{max} -hoz | 64,45 mm |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Ferde bemarási szög α_{\max} | 0,8 fok |
| belső hűtés | igen |
| Vágóélek száma Z | 6 |
| Hozzávaló váltólapka | XNMU040310.. |
| Gyártó jelölése | FFX4 ED42/1.65-6-M16-04 |
| Szárkivitel | menettel |
| Marási felhasználási | Cirkuláris marás |
| Marási felhasználási | Ferde anyagba merülés |
| Marási felhasználási | Üregmarás |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Másolómarók |

Tartozék

| | |
|---|----------|
| Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 2 | 229695 2 |
|---|----------|