

 KOMET

**KOMET® UniTurn® beszúró furatkés, jobbos, L2 = 20 mm, Ø Dmin / beszúrási szélesség w: 6/1mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	240158 6/1
GTIN	4047109072053
Árucikk kategória	24S

## Leírás

### Kivitel:

Szerszámanyag = BK 82.

5-ös mérettől belső hűtőfolyadék ellátással, kisebb átmérők esetén a hűtőfolyadék továbbítása a tartón keresztül történik.

## Műszaki leírás

Szár Ø d	8 mm
f	2,75 mm
Beszúrási szélesség w	1 mm
a	5,7 mm
Maximális beszúrási mélység $t_{max}$	1,8 mm
Hozzávaló készszár 240100 sz.	12/8; 16/8
Min. furat Ø-höz $D_{min}$	6 mm
belső hűtés	igen
Előtolás f acélban < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/ford,
Hasznos hossz	20 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 20 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	145 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	145 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	130 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	25 m/min	S
GG(G)	alkalmas	45 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

## Tartozék

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz  
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 12/8 mm

240100 12/8

KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz  
(furatkés nélkül) Szár Ø d / furat Ø d1 16/8 mm

240100 16/8