

**CNMM 120412, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250492 CA510
GTIN	4960664697274
Árucikk kategória	25E

Leírás

CNMM 120412 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: PX
Fogásmélység a_p : 1 - 11 mm
Előtolás f : 0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácstörő	PX
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CNMM 120412
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz