

Garant**eco esztergakés, rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/15 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250605 20/15
GTIN	4045197562821
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PDJNR/L 2020H15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 41 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Alátétlapka: 259031 13

Műszaki leírás

Alátétlapka	259031 13
Szárméret	20 mm
Könyökemelő	259015 5
Működő szélesség L ₄	25 mm
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1506..

Kés ISO kódja	PDJNR/L 2020H15
Rugó	259046 1
Lapkaméret	15 mm
Fejhossz L ₁	41 mm
Könyökemelő csavar	259018 5
Teljes hossz L	100 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Könyökemelő Típus 5	259015 5
Alátétlapka Típus 13	259031 13
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Könyökemelő csavar Típus 5	259018 5
Rugó Típus 1	259046 1
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500