

**Garant****eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 16/11 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250604 16/11
GTIN	4045197650269
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

**Párbeszédablak szöveg:**

Az él optimális öblítése hűtőfolyadékkal.

A skálázáson belüli pozicionálás biztosítja a hűtőfolyadék pontos továbbítását.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: PDJNR/L 1620X11

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1104..

Működő szélesség L<sub>4</sub>: 25 mm

Fejhossz L<sub>1</sub>: 33 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Alátétlapka: 259031 12

**Műszaki leírás**

Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	PDJNR/L 1620X11

Fejhossz L <sub>1</sub>	33 mm
Könyökemelő	259015 4
Alátétlapka	259031 12
Szárméret	16 mm
Könyökemelő csavar	259018 4
Rugó	259046 2
Hozzávaló váltólapka	DN.. 1104..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Teljes hossz L	80 mm
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

Könyökemelő csavar Típus 4	259018 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Rugó Típus 2	259046 2
Alátétlapka Típus 12	259031 12
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 2,5 mm	674242 2,5
Könyökemelő Típus 4	259015 4