



HELI3MILL sarokmaró, Hengeres szár, Ø DC / vágóélek száma Z: 25/4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	226480 25/4
GTIN	7291075314052
Árucikk kategória	19D

Leírás

Kivitel:

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Interpolációs marás a_p	3,4 mm
Ø D_3	21 mm
Ferde bemarkási szög α_{max}	2,9 fok
Kinyúlási hossz L_1	25 mm
Vágóél Ø D_c	25 mm
Sorozat	HELI3MILL
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	159,9 mm
Interpolációs marás Ø D_{max}	49 mm
Vágóélek száma Z	4
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Interpolációs marás Ø D_{min}	46,4 mm

Szár $\varnothing D_s$ h6	25 mm
Teljes hossz L_{ges}	120 mm
Gyártó jelölése	HM390 ETP D25-4-C25-10
Szárkivitel	Hengeres szár
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
Marási felhasználási	Üregmarás
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 1	229695 1
---	----------