

**Acél furatkés A.. SCLCR 95°, CC.. váltólapkához, jobbos****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260028 20/09
GTIN	4960664541218
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Legkisebb előfúrási $\varnothing D_{min}$	22 mm
Középtolódás L_3	11 mm
Váltólapka csavar	269022 3
Kés ISO kódja	A20R SCLCR/L09
Lapkaméret	9 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L_2	19 mm
Beállítási szög κ	95 fok
Szár $\varnothing D_s$	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Megfelelő termékek

<https://www.hoffmann-group.com/HU/hu/hom/p/260028-20/09>
