

**HELI3MILL sarokmaró, menettel, Ø DC / vágóélek száma Z: 32/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Árucikk kategória	19D

Leírás**Kivitel:**

Folyamatbiztos sarokmaró rendszer széles felhasználási spektrumhoz. Kétféle rendszerméretben, 10 és 15 mm vágóél hosszúsággal. A fészekben optimálisan megtámasztott trigon váltólapkák ténylegesen 90°-os vállakat garantálnak. Kiválóan alkalmas fúró cirkuláris marási műveletekhez és ferde anyagba merüléshez.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet **229695 1** sz. (TX10; 3,2 Nm).

Műszaki leírás

Teljes hossz L_{ges}	35 mm
Ferde bemarkási hossz L az α_{max} -hoz	220,9 mm
Hozzávaló váltólapka	TP..1003..
Ferde bemarkási szög α_{max}	2,1 fok
Felfogó menet M	M16
Vágóélek száma Z	4
Interpolációs marás a_p	3,3 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{max}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm

Sorozat	HELI3MILL
Vágóél $\varnothing D_c$	32 mm
Interpolációs marás $\varnothing D_{min}$	60,4 mm
Gyártó jelölése	HM390 ETP D32-4-M16
Szárkivitel	menettel
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Ferde anyagba merülés
belső hűtés	igen
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet 5 darabos Típus 1	229695 1
---	----------